

传递窗



CHD-11/12/13标准型传递窗 ◀

传递窗是与洁净厂房配合使用的空气净化设备，适用于洁净室与洁净室之间或洁净室与非洁净室之间的中、小型货物传递。通过使用传递窗，可减少洁净室的开关门次数，将洁净区的污染降到最低程度。产品广泛应用于微细科技、电子工业、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业等空气净化场所。

CHD-21/22/23洁净型传递窗 ▶

传递窗是与洁净厂房配合使用的空气净化设备，适用于洁净室与洁净室之间或洁净室与非洁净室之间的中、小型货物传递。通过使用传递窗，可减少洁净室的开关门次数，将洁净区的污染降到最低程度。产品广泛应用于微细科技、电子工业、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业等空气净化场所。



主要技术参数：

内径尺寸W*D*H(mm)	500*500*500 600*600*600 700*700*700 (可选) 800*800*800 900*900*900
外形尺寸W*D*H(mm)	内宽+170/170/220+185/160/220; 内深+80; 内高+440/440/470
门体	突出 罩板 内嵌
互锁	可选机械互锁/电磁互锁
铰链	可选铰链/门轴
供电	AC220V 50Hz 单相
灭菌灯	10W/15W
洁净级别	ISO5 (100级)
DOP测试口	选配
压差表	选配

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

- 1 箱体选用优质SUS304不锈钢或钢板烤漆，光洁平整易清洁；
- 2 双门互锁，有效阻止交叉污染；
- 3 专用卫生级硅胶密封条，确保气密性；
- 4 配有紫外杀菌灯，满足GMP要求；
- 5 结构设计安全、安装简易，洁净室兼容性佳。